



## Abstell-/Anwesenheitstaster

Die Bedien- und Auslöseelemente befinden sich in allen Räumen, in denen eine Rufauslösung notwendig ist.

Durch Betätigung der grünen Taste, wird die Anwesenheit des Pflegepersonals bestätigt. Anstehende Rufe werden hierdurch abgestellt. Gleichzeitig wird die akustische Rufnachsendung aktiviert.

### Besondere Merkmale

- Beleuchtete Taste
- Akustische Signalisierung der Rufnachsendung
- Zweidraht-Anbindung zum Busmodul
- uP / aP Ausführung lieferbar
- Ständige Leitungsüberwachung
- Störmeldeselbsterkennung
- Kompatibel zu handelsüblichen Schalterprogrammen
- Zimmerbussystem

### Technische Daten

Maße (HxB)	50 x 50 mm
Strom	< 4 mA
Beleuchtet	< 20 mA je Taste
Umgebungstemperatur	0°C bis +70°C
Anschluss an	Steckklemme
Anschlussart	gesteckt
Installationsart	uP oder aP
LED	in Tasten integriert
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010

Artikelnummer / Matchcode	AT
---------------------------	----

Winkel GmbH  
 Buckesfelder Str. 110  
 58509 Lüdenscheid

Telefon: 0 23 51/929 66 – 0  
 Telefax: 0 23 51/929 66 – 20

info@winkel-gmbh.de  
 www.winkel-gmbh.de



## Auslöseeinheit als Nebensteckkontakt

Die Auslöseeinheit als Nebensteckkontakt wird zumeist an Bewohnerbetten oder an Sitzcken eingesetzt, wenn dort kein separater Rufknopf gewünscht wird.

Der Nebensteckkontakt besitzt die Anschlussmöglichkeit für weitere Bedien- und Auslöseelemente, z.B. behindertengerechte Auslöser, Funkfinger, Trittmatten, Handauslöser oder Flächentaster, die mit einem Diodenstecker ausgestattet sind. An die Auslöseeinheit angeschlossene Geräte werden permanent auf den korrekten Sitz des Diodensteckers überprüft. Bei Entfernen des Steckers wird automatisch ein Ruf an das Personal ausgelöst. Der Ruf kann über den separat im Raum befindlichen Abstelltaster quittiert bzw. vorübergehend abgestellt werden, bis der Stecker wieder in den Nebensteckkontakt eingebracht ist. Sofern das Entfernen des Steckers beabsichtigt wird, kann der entstehende Ruf über den separaten Abstelltaster auch dauerhaft zurückgestellt werden.

Pro Busmodul können bis zu 16 Auslöseeinheiten angeschlossen und unterschiedlich codiert werden.

### Besondere Merkmale

- Unterstützung für Stecker-Abwurf
- Zweidraht-Anbindung zum Busmodul
- uP/ aP Ausführung
- Ständige Leitungsüberwachung
- Störmeldeselbsterkennung
- Kompatibel zu handelsüblichen Schalterprogrammen
- Zimmerbussystem

### Technische Daten

Maße (HxB)	50 x 50 mm
Strom	< 4 mA
Umgebungstemperatur	0°C bis +70°C
Anschluss an	Steckklemme
Anschlussart	gesteckt
Installationsart	uP oder aP
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010
Artikelnummer / Matchcode	NSK

Winkel GmbH  
 Buckesfelder Str. 110  
 58509 Lüdenscheid

Telefon: 0 23 51/929 66 – 0  
 Telefax: 0 23 51/929 66 – 20

info@winkel-gmbh.de  
 www.winkel-gmbh.de